

VG M50 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
Objednací číslo	1772260000
Typ	VG M50 - MS 68
GTIN (EAN)	4032248129911
Množství	5 ks

Datum vytvoření 28. dubna 2024 5:33:09 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VG M50 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	48 mm	Výška (v palcích)	1,89 inch
Délka	57 mm	Délka (v palcích)	2,244 inch
Čistá hmotnost	280,2 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	50 mm	AF velikost 2	55 mm
Délka závitu	9 mm	Halogen	Ano
Kabelové vývody	M 50	Materiál	Mosaz poniklovaná
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1,5 mm	Stupeň krytí	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Stupeň krytí (UL)	Type 4X	Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Těsnění	NBR	Těsnění	NBR
Upínací vložka	Polyamid	Utahovací moment	18 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	18,5 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	17,5 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	43 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	41 Nm
Velikost AF	50 mm	Vnější průměr kabelu, max.	32 mm
Vnější průměr kabelu, min.	22 mm	Vnější závít	M 50

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

DEF Podmínky osvědčení	DNV, UL, cULus	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GERMILLOYD)	E-14047
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL)	E-199260	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E-199260

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Datum vytvoření 28. dubna 2024 5:33:09 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VG M50 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

VG M50 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M50-NP	Verze
Objednací číslo	6736280000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190956073	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Neopren
Množství	20 ks	

Těsnění z vulkanizovaného vlákna – KSWF



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWF M50	Verze
Objednací číslo	6076720000	KSWF (ploché těsnění – vulkanizované vlákno), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4032248838646	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Vulkanizované vlákno
Množství	25 ks	

VG M50 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M50-PO	Verze
Objednací číslo	6777980000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4032248158249	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Polyetylén
Množství	50 ks	

Ploché nylonové těsnění – KSWN



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWN M50	Verze
Objednací číslo	6900660000	KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování
GTIN (EAN)	4032248850105	vodičů a nalisování koncovek, M 50, Nylon 6
Množství	25 ks	

VG M50 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, přírodní povrch



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M50 MS SC	Verze
Objednací číslo	6930640006	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 50, 5 mm,
GTIN (EAN)	4032248976102	Mosaz
Množství	5 ks	

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M50 MS	Verze
Objednací číslo	6737040000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 50, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956516	Mosaz poniklovaná
Množství	25 ks	