

VG M63 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wykonanie | VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany |
| Nr zam. | 1772270000 |
| Typ | VG M63 - MS 68 |
| GTIN (EAN) | 4032248129928 |
| Ilość | 5 Szt. |

VG M63 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|---------|-----------------|------------|
| Wysokość | 53 mm | Wysokość (cale) | 2,087 inch |
| Długość | 67 mm | Długość (cale) | 2,638 inch |
| Masa netto | 414,4 g | | |

Temperatury

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...100 °C |
|----------------------------|-----------------|

Informacje ogólne

| | | | |
|---|--|---|--|
| Dławnice kablowe | metryczna, M 63 | Halogenki | Tak |
| Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym | NBR | Stopień ochrony | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Stopień ochrony (UL) | Type 4X | długość gwintu | 14 mm |
| gwint (zewnętrzny) | M 63 | moment dokręcający | 25 Nm |
| moment obrotowy króćca, maks. | 26 Nm | moment obrotowy króćca, min. | 24 Nm |
| moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks. | 57 Nm | moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min. | 53 Nm |
| rodzaj ochrony z GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | rozmiar klucza | 66 mm |
| rozmiar klucza 1 | 64 mm | rozmiar klucza 2 | 68 mm |
| skok gwintu | 1,5 mm | tworzywo | mosiądz, niklowany |
| uszczelka | NBR | wkładka uszczelniająca | CR |
| wkładka zaciskowa | Poliamid | zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C | średnica kabla zewnętrzna, maks. | 44 mm |
| średnica kabla zewnętrzna, min. | 34 mm | | |

Numery certyfikatów przepustu kablowego

| | | | |
|---|----------------|---|----------|
| DEF Warunki zatwierdzenia | DNV, UL, cULus | Nr certyfikatu przepustu kablowego (GERMLOYD) | E-14047 |
| Nr certyfikatu przepustu kablowego (UL) | E-199260 | Nr certyfikatu przepustu kablowego (cULus) | E-199260 |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Dopuszczenia

Dopuszczenia



| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

VG M63 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

| | |
|--|---|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00 |
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
| Broszury | |

VG M63 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Uszczelka płaska - tkanina wulkanizowana - KSWF



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KSWF M63 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1076730000 | KSWF (uszczelka płaska - fibra wulkanizowana), Pierścień |
| GTIN (EAN) | 4032248838653 | uszczelniający, M 63, fibra wulkanizowana |
| Ilość | 25 Szt. | |

Nakrętki zabezpieczające mosiężne, niklowane



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SKMU M63 MS | Wykonanie |
| Nr zam. | 1737050000 | SKMU MS (nakrętka kontruująca z mosiądzu), Nakrętka kontruująca, M |
| GTIN (EAN) | 4008190956523 | 63, 6 mm, mosiądz, niklowany |
| Ilość | 25 Szt. | |

VG M63 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Uszczelka płaska, nylonowa - KSWN



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KSWN M63 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1076660000 | KSWN (uszczelka płaska - nylon), Pierścień uszczelniający, M 63, nylon |
| GTIN (EAN) | 4032248838707 | 6 |
| Ilość | 25 Szt. | |

Nakrętki zabezpieczające mosiężne, surowe



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SKMU M63 MS SC | Wykonanie |
| Nr zam. | 0930640007 | SKMU MS (nakrętka kontruująca z mosiądzu), Nakrętka kontruująca, M |
| GTIN (EAN) | 4032248976119 | 63, 6.4 mm, mosiądz |
| Ilość | 5 Szt. | |

VG M63 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Uszczelka płaska polietylenowa - GWDR PO



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | GWDR M63-PO | Wykonanie |
| Nr zam. | 1777990000 | GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, M |
| GTIN (EAN) | 4032248158256 | 63, polietylen |
| Ilość | 50 Szt. | |

Uszczelka płaska neoprenowa - GWDR NP



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | GWDR M63-NP | Wykonanie |
| Nr zam. | 1736290000 | GWDR NP (uszczelka płaska - neopren), Pierścień uszczelniający, M 63, |
| GTIN (EAN) | 4008190956080 | neopren |
| Ilość | 10 Szt. | |