

VG M16 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Verzió	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
Rendelési szám	1772290000
Típus	VG M16 - K 68
GTIN (EAN)	4032248129959
Qty.	50 Stück

VG M16 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	29,7 mm	Magasság (coll)	1,169 inch
Hossz	40 mm	Hossz, inch	1,575 inch
Nettó tömeg	9,64 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260 - BM 11	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260 - BM 11
Tanúsító intézet	DNV, UL, cULus		

Általános információk

AF 1. méret	22 mm	AF mérete	22 mm
Anyag	Poliamid 6	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	3 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	2 Nm	Halogén	Igen
Kábel külső átmérője, max.	10 mm	Kábel külső átmérője, min.	5 mm
Külső menet	M 16	Meghúzási nyomaték	2,5 Nm
Megjegyzés: védettségi osztály	Az IP66 védettség csak a menetes csatlakozókhoz használt tömítőgyűrűkkel lehetséges. Tömítőgyűrű nélkül a menetes csatlakozók védettsége csak IP54.		
Menetemelkedés	1,5 mm	Menet hossza	10 mm
Rögzítőanya nyomatéka, max.	3 Nm	Protection class (UL)	Type 4X
Szabványok	EN/IEC 62444	Rögzítőanya nyomatéka, min.	2 Nm
Tömszelencék	metrikus	Szilikon	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Tömítőbetét	CR
Védelmi osztály, GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Védelmi osztály	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Zárt anya nyomatéka, min.	2 Nm	Zárt anya nyomatéka, max.	3 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

VG M16 - K 68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity - Standard plastic cable gland made from Polyamide 6 - DE PS2480 210608 002ISS00
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

VG M16 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M16 - K GR	Verzió
Rendelési szám	1772450000	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 16, 5 mm, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248130191	(PA6 - GF30)
Qty.	100 Stück	

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M16-NP	Verzió
Rendelési szám	1736230000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 16, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956028	
Qty.	50 Stück	

VG M16 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M16-PO	Verzió
Rendelési szám	1777930000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 16, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158195	
Qty.	50 Stück	