

**HDC-C-HD-S-LWL1.0POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Ljusledare säkerställer en störningssäker och reaktionsfri överföring.

De nya LWL-kontakterna möjliggör nu också användning i mångpoliga kontaktdon. Deras geometri motsvarar våra beprövade HD-kontakter för anslutning till konventionella kopparledningar. På motsvarande sätt kan de monteras i HD-seriens befintliga stickkontakter. Därutöver kan de också användas i det modulära System ConCept.

Till och med anslutning av ljusledare och kopparledningar i en stickkontakt är möjlig.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Mångpoliga kontaktdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Stift, Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering
Art.nr.	<a href="#">1773630000</a>
Typ	HDC-C-HD-S-LWL1.0POF
GTIN (EAN)	4032248142736
Förp.	10 Stück

## HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Diameter	3,5 mm	Nettovikt	0,8 g
----------	--------	-----------	-------

## Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Avisoleringslängd nominellt	19 mm
Kontaktdiameter stift Ø	1,6 mm	Kontaktmaterial	Kopparlegering
Ledarearea	1 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, max.	1 mm <sup>2</sup>
Material	Kopparlegering	Tillverkningsmetod	svarvade
Typ	Stift	Utförande insats	HD, HDD, HQ, MixMate
Yta	Silver		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

## Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9002650000</a>	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4008190020163	
Förp.	1 Stück	

## Kontaktborttagningsverktyg



Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

## Allmänna beställningsdata

Typ	REMOVAL TOOL HD	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1866730000</a>	Verktyg, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4032248437054	
Förp.	1 Stück	

## HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## ... för fiberoptisk kabel med polymeroptiska fibrer (POF)



Press- och avmantlingsverktyg för bearbetning av  
ljusledarkontakter till de polymera optiska fibrerna (POF)

## Allmänna beställningsdata

Typ	AM LWL/POF	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9020360000</a>	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4032248300556	
Förp.	1 Stück	
Typ	PB LWL/POF	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9020400000</a>	Verktyg, Polerark
GTIN (EAN)	4032248300587	
Förp.	1 Stück	
Typ	PS LWL/POF	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9020390000</a>	Verktyg, Poleringsskiva
GTIN (EAN)	4032248300570	
Förp.	1 Stück	
Typ	HTX-HDC/POF	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9010950000</a>	Crimpverktyg för kontakter, 1mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248331543	
Förp.	1 Stück	