

WSM TOOL MANUELL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 210 x 220 mm, Silver
Art.nr.	1774480000
Typ	WSM TOOL MANUELL
GTIN (EAN)	4032248149278
Förp.	1 Stück

WSM TOOL MANUELL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0,787 inch
Höjd	210 mm	Bygghöjd (tum)	8,268 inch
Bredd	220 mm	Byggbredd (tum)	8,661 inch
Nettovikt	472 g		

Installationsmaterial

Max. buntbandsbredd	4,6 mm	Utförande	Metallbuntband
---------------------	--------	-----------	----------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

WSM TOOL MANUELL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

