

WSMH 60MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A WSM a komplett jelölőrendszer kábelekhöz, vezetékhez, csövekhez és komponensekhez – állandó jelölést kínál olyan környezetben, amelynek más jelölések nem tudnak ellenállni. Ez a termékcsalád feliratlemezeket, tartókat és rozsdamentes acél kábelkötegelőket tartalmaz – egyedileg, vagy teljes WSM Set és WSM Service Box készletként kapható.

Előnyök:

- Tartós, dombornyomott karakterek a maximális olvashatóság érdekében
- Hőnek, hidegnek, korróziónak, savaknak, vegyszereknek, tűznek stb. ellenálló
- Az egyedi és a többkarakteres jelölések is kombinálhatók egymással
- Gyors beszerelés
- Kültéri felhasználásra ideális
- Egyszerű csatlakoztatás kábelkötőkkel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 60 x 11 mm, ezüst |
| Rendelési szám | 1774510000 |
| Típus | WSMH 60MM |
| GTIN (EAN) | 4032248149308 |
| Qty. | 50 Stück |

WSMH 60MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 0,3 mm | Mélység (coll) | 0,012 inch |
| Magasság | 60 mm | Magasság (coll) | 2,362 inch |
| Szélesség | 11 mm | Szélesség (coll) | 0,433 inch |
| Nettó tömeg | 1,2 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | 250 °C |
|------------------------------|--------|

Általános adatok

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | |
| Anyag | 1.4404 rozsdamentes acél | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Komponens |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Komponens = Vezeték és kábeljelölők | |
| Karakterek száma | 8 | |
| Nyomtatás típusa | üres | |
| Szélesség | 11 mm | |
| Szín | ezüst | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | 250 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 250 °C | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 16 - 500 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, max. | 500 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 16 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|