


**ZDU 1.5/3AN OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Att mata genom effekt, signaler och data är det klassiska kravet inom elteknik och styrskåpsbyggnation. Det isolerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas design är funktionerna som skiljer sig. En genomgångsradplint är lämplig för anslutning och/eller anslutning av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslutningsnivåer som är på samma potential eller isolerade mot varandra.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, orange |
| Art.nr.           | <a href="#">1775550000</a>   |
| Typ               | ZDU 1.5/3AN OR   |
| GTIN (EAN)        | 4032248181612  |
| Förp.             | 100 Stück  |

## ZDU 1.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|                             |            |                |            |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|
| Djup                        | 36,5 mm    | Byggdjup (tum) | 1,437 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 37 mm      | Höjd           | 63,5 mm    |
| Bygghöjd (tum)              | 2,5 inch   | Bredd          | 3,5 mm     |
| Byggbredd (tum)             | 0,138 inch | Nettovikt      | 5,14 g     |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |   |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---|
| Lagertemperatur                 |                | Temperaturområde för användning | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
|                                 | -25 °C...55 °C |                                 |   |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C  |

## Märkdata IECEx/ATEX

|                        |                     |                                 |   |
|------------------------|---------------------|---------------------------------|---|
| Certifikat nr. (ATEX)  | DEMKO15ATEX1467U    | Certifikat nr. (IECEx)          | IECExULD15.0008U  |
| Max. spänning (ATEX)   | 550 V               | Ström (ATEX)                    | 15 A  |
| Ledararea max. (ATEX)  | 1.5 mm <sup>2</sup> | Max. spänning (IECEx)           | 550 V   |
| Ledararea max. (IECEx) |                     | Temperaturområde för användning | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
|                        | 1.5 mm <sup>2</sup> |                                 |   |
| Märkning EN 60079-7    | Ex eb II C Gb       | Ex 2014/34/EU märkning          | II 2 G D  |

## Allmänt

|                         |               |                          |        |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 16        | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 16 |
| Normer                  | IEC 60947-7-1 | Skena                    | TS 35  |

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Anslutningsområde, max.                              | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Anslutningsområde, min.                             | 0,05 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsriktning                                  | övre                 | Anslutningstyp                                      | Fjäderanslutning     |
| Antal anslutningar                                   | 3                    | Avisoleringslängd                                   | 10 mm                |
| Klingmått  | 0,4 x 2,0 mm         | Ledararea, entrådig, max.                           | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledararea, entrådig, min.                            |                      | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|  | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Ledararea, fintrådig, min.                          |                      |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |   | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledardiameter, AWG, max                              | AWG 16               | Ledardiameter, AWG, min.                            | AWG 16               |
| Ledardiameter, fintrådig, max.                       | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Tolkdorn enligt 60 947-1                            | B1                   |
| Tvilling-ändhylsa, max.                              | 0,75 mm <sup>2</sup> | Tvilling-ändhylsa, min.                             | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

## Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Anslutningstyp, ytterligare anslutning | Fjäderanslutning med ställ-<br>don |
|--|------------------------------------|

## ZDU 1.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Märkdata

|   |                     |                   |               |
|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Märkarea                                | 1,5 mm <sup>2</sup> | Märkspänning      | 500 V         |
| Märkspänning DC                         | 500 V               | Märkström         | 17,5 A        |
| Ström med max. ledare                   | 17,5 A              | Normer            | IEC 60947-7-1 |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1,83 mΩ             | Märkstötspänning  | 6 kV          |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x      | 0,56 W              | Nedsmuttningsgrad | 3             |

## Märkdata enligt CSA

|                      |                |                        |        |
|----------------------|----------------|------------------------|--------|
| Certifikat nr. (CSA) | 200039-1152892 | Ledararea max. (CSA)   | 14 AWG |
| Ledararea min. (CSA) | 26 AWG         | Spänning grupp C (CSA) | 300 V  |
| Ström Gr C (CSA)     | 20 A           |                        |        |

## Märkdata enligt UL

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Certifikat nr (cURus) | E60693 |
|-----------------------|--------|

## Materialdata

|                                |       |         |        |
|--------------------------------|-------|---------|--------|
| Material                       | Wemid | Färgkod | orange |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |        |

## Systemparametrar

|                              |  |                             |       |
|------------------------------|--|-----------------------------|-------|
| Utförande                    | Fjäderanslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida | Ändplatta krävs             | Ja    |
| Antal våningar               | 1  | Antal klämsäten per våning  | 3     |
| Antal potentialer per våning | 1  | Nivåer internt överkopplade | Nej   |
| PE-anslutning                | Nej  | Skena                       | TS 35 |

## Ytterligare tekniska data

|                            |    |               |        |
|----------------------------|----|---------------|--------|
| Antal likadana plintar     | 1  | Monteringstyp | ihakad |
| explosionstestat utförande | Ja | Öppna sidor   | höger  |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

## ZDU 1.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| ROHS                    | Uppfyllelse  |
| UL File Number Search   | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus)   | E60693       |
| Certifikat nr (cURusEX) | E184763      |

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[Attestation of Conformity](#)  
[UKCA Ex Attestation of Conformity](#)  
[IECEX Certificate](#)  
[Lloyds Register Certificate](#)  
[CCC Ex Certificate](#)  
[ATEX Certificate](#)  
[UKCA Ex Certificate](#)  
[CE Declaration of Conformity](#)  
[UKCA declaration of conformity](#)  
[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">NTI ZDU/ZPE 1.5/3AN</a> |
| Kataloger             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

**ZDU 1.5/3AN OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**



## ZDU 1.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Z-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ZEW 35/2                   | Artikelbeteckning                               |
| Art.nr.    | <a href="#">8630740000</a> | Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, ihakad |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              |   |
| Förp.      | 20 Stück                   |   |
| Typ        | ZEW 35                     | Artikelbeteckning                               |
| Art.nr.    | <a href="#">9540000000</a> | Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, ihakad |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              |   |
| Förp.      | 20 Stück                   |   |

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | WS 12/3.5 MC NE WS         | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1778270000</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248161041              | Allen-Bradley, vit  |
| Förp.      | 600 Stück                  |   |

## ZDU 1.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## WS 12/3.5



## WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WS 12/3.5 MM WS            | Artikelbeteckning                                |
| Art.nr.    | <a href="#">2007180000</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392203              |  |
| Förp.      | 1 000 Stück                |  |

1.5 mm<sup>2</sup>1.5  
mm<sup>2</sup>

Ändplattor fästs på den sista radplintens öppna sida före ändvinkeln. Genom att använda ändplattan upprätthålls radplintens funktion och den angivna märkspänningen. Ett beröringsskydd av spänningsförande delar säkerställs och avslutningsplinten är fingersäker.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ        | ZAP/TW ZDU1.5/3AN OR       | Artikelbeteckning                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1776080000</a> | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4032248188161              |                                    |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                    |

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ        | ZAP/TW ZDU1.5/3AN          | Artikelbeteckning                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1776060000</a> | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4032248188147              |                                    |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                    |

## ZDU 1.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ        | ZAP/TW ZDU 1.5/3AN BL      | Artikelbeteckning                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1776070000</a> | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4032248188154              |                                    |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                    |

## SAK-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | EW 35                      | Artikelbeteckning                            |
| Art.nr.    | <a href="#">0383560000</a> | Ändstöd, Wemid, beige, Skena: TS 35, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |  |
| Förp.      | 50 Stück                   |  |
| Typ        | EW 35 GR 7032              | Artikelbeteckning                            |
| Art.nr.    | <a href="#">0383530000</a> | Ändstöd, Wemid, grå, Skena: TS 35, skruvad   |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              |  |
| Förp.      | 50 Stück                   |  |
| Typ        | EW 35/SCHA/M3              | Artikelbeteckning                            |
| Art.nr.    | <a href="#">0258660000</a> | Ändstöd, Wemid, beige, Skena: TS 35, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              |  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |

## Z-serien



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | ZTA 5/ZA                   | Artikelbeteckning              |
| Art.nr.    | <a href="#">1776220000</a> | Tillbehör, Testadapter, 13.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248190683              |                                |
| Förp.      | 25 Stück                   |                                |



## ZDU 1.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | ZTA 5                      | Artikelbeteckning              |
| Art.nr.    | <a href="#">1776210000</a> | Tillbehör, Testadapter, 13.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248190676              |                                |
| Förp.      | 25 Stück                   |                                |

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.


- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/3.5 MC NE WS         | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1755270000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248017348              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 500 Stück                  |  |

## Z-serien



Genom att använda reduceringshylsor förenklas anslutningen av ledare med mindre tvärsnittsområden. Ledare kan föras in säkert i klämstället utan uppsplitsning av ledarna. Ledaren centreras i mitten av ledarinföringen genom användning av reduceringshylsan.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | ZRH 1.5S/1                 | Artikelbeteckning           |
| Art.nr.    | <a href="#">1781950000</a> | Tillbehör, Reduceringshylsa |
| GTIN (EAN) | 4032248199525              |                             |
| Förp.      | 500 Stück                  |                             |

## ZDU 1.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Z-serien



Varningsanvisning beröringsskydd med en blixtsymbol ger mer säkerhet till människa och maskin. De används när yttre spänning måste anges inom applikationen.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ        | ZAD 7/4                    | Artikelbeteckning     |
| Art.nr.    | <a href="#">1781940000</a> | Z-Serie, Övertäckning |
| GTIN (EAN) | 4032248193431              |                       |
| Förp.      | 20 Stück                   |                       |

1.5 mm<sup>2</sup>

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | ZQV 1.5/10                 | Artikelbeteckning               |
| Art.nr.    | <a href="#">1776200000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248200177              |                                 |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                 |
| Typ        | ZQV 1.5/2                  | Artikelbeteckning               |
| Art.nr.    | <a href="#">1776120000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248200139              |                                 |
| Förp.      | 60 Stück                   |                                 |
| Typ        | ZQV 1.5/5                  | Artikelbeteckning               |
| Art.nr.    | <a href="#">1776150000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248236336              |                                 |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                 |
| Typ        | ZQV 1.5/3                  | Artikelbeteckning               |
| Art.nr.    | <a href="#">1776130000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248200153              |                                 |
| Förp.      | 60 Stück                   |                                 |
| Typ        | ZQV 1.5/4                  | Artikelbeteckning               |
| Art.nr.    | <a href="#">1776140000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248200160              |                                 |
| Förp.      | 60 Stück                   |                                 |

## ZDU 1.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## DEK 5/3.5



## WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/3.5 MM WS            | Artikelbeteckning                                    |
| Art.nr.    | <a href="#">2007100000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391992              |  |
| Förp.      | 1 000 Stück                |  |

## W-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkering och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WEW 35/2                   | Artikelbeteckning                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1061200000</a> | Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |  |
| Förp.      | 50 Stück                   |  |
| Typ        | WEW 35/1                   | Artikelbeteckning                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1059000000</a> | Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              |  |
| Förp.      | 50 Stück                   |  |

## ZDU 1.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SDS 0.4X2.0X60             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">2749260000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 60 mm, Klingtjocklek: |
| GTIN (EAN) | 4050118895537              | 0.4 mm   |
| Förp.      | 1 Stück                    |  |