

**VP M25 K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	VPK (Ex záslepky v plastu), Nulovací zástrčka, zavřené, M 25, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Objednací číslo	<a href="#">1776900000</a>
Typ	VP M25 K54
GTIN (EAN)	4032248156344
Množství	100 ks

## VP M25 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	5 mm	Výška (v palcích)	0,197 inch
Délka	7 mm	Délka (v palcích)	0,276 inch
Průměr	25 mm	Tloušťka stěny, min.	0,5 mm
Tloušťka stěny, max.	9 mm	Čistá hmotnost	4,2 g

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

## Všeobecné informace

Délka závitu	10 mm	Halogen	Ne
Kabelové vývodky	metrické	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Průměr hlavice	30 mm
Průměr těsnění	25 mm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP54	Stupeň krytí s GWDR	IP65
Vnější závit	M 25		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

### VP M25 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## VP M25 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M25-NP	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736250000</a>	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190956042	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 25, Neopren
Množství	100 ks	

### Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M25 - K GR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6772470000</a>	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 25, 6 mm,
GTIN (EAN)	4032248130214	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Množství	100 ks	

## VP M25 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M25-PO	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6777950000</a>	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4032248158218	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 25, Polyetylén
Množství	50 ks	