

## VP M50 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Verzió	VPK (műanyag záródugó), Záródugók, zárt állapotban, M 50, 14 mm, IP65, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Rendelési szám	<a href="#">1776960000</a>
Típus	VP M50 K54
GTIN (EAN)	4032248156405
Qty.	10 Stück

## VP M50 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	5 mm	Magasság (coll)	0,197 inch
Hossz	8,5 mm	Hossz, inch	0,335 inch
Átmérő	50 mm	Falvastagság, min.	0,5 mm
Falvastagság, max.	13 mm	Nettó tömeg	13,2 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

## Általános információk

Anyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)	Fej átmérő	56 mm
Halogén	Nem	Külső menet	M 50
Menet hossza	14 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
Tömszelencék	metrikus	Tömítőgyűrű átmérője	50 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Védelmi osztály	IP54
Védelmi osztály, GWDR	IP65	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9,1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések


Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**VP M50 K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## VP M50 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M50-PO	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1777980000</a>	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 50, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158249	
Qty.	50 Stück	

## Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M50-NP	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1736280000</a>	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 50, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956073	
Qty.	20 Stück	

## VP M50 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M50 - K GR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1772500000</a>	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 50, 8 mm, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248130245	(PA6 - GF30)
Qty.	10 Stück	