

VP M12-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Verzió	VPMS (sárgaréz záródugó), Záródugók, zárt állapotban, M 12, 5 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1777720000
Típus	VP M12-MS65
GTIN (EAN)	4032248157990
Qty.	100 Stück

VP M12-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	7,5 mm	Magasság (coll)	0,295 inch
Hossz	7,5 mm	Hossz, inch	0,295 inch
Átmérő	14 mm	Falvastagság, min.	0,5 mm
Falvastagság, max.	4 mm	Nettó tömeg	3,27 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

Általános információk

Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Fej átmérő	14 mm
Halogén	Nem	Külső menet	M 12
Menet hossza	5 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
O-gyűrű	NBR	Szilikon	Nem
Tömszelencék	metrikus	Tömítés	NBR
Tömítőgyűrű átmérője	12 mm	Védelmi osztály	IP68 - 5 bar (30 min.)
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

VP M12-MS65**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**