

VP M20-MS65**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VPMS (blindpropp i mässing), Låspropp, stängd, M 20, 6 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1777740000
Typ	VP M20-MS65
GTIN (EAN)	4032248158010
Förp.	100 Stück

VP M20-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	9,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,374 inch
Längd	9,5 mm	Bygglängd (tum)	0,374 inch
Diameter	22 mm	Vägg tjocklek, min.	0,5 mm
Vägg tjocklek, max.	5 mm	Nettovikt	7,3 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	Metrisk	Gänga (yttre)	M 20
Gängningslängd	6 mm	Gängstigning	1,5 mm
Halogener	Nej	Huvuddiameter	22 mm
Material	Mässing, förnicklad	O-Ring	NBR
Silikon	Nej	Skyddsklass	IP68 - 5 bar (30 min.)
Tätning	NBR	Tätningens ring diameter	20 mm
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

VP M20-MS65**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**