

VP M50-MS65**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	VPMS (záslepka v mosazi), Nulovací zástrčka, zavřené, M 50, 9 mm, Mosaz poniklovaná
Objednávací číslo	1777780000
Typ	VP M50-MS65
GTIN (EAN)	4032248158058
Množství	25 ks

VP M50-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0,591 inch
Délka	15 mm	Délka (v palcích)	0,591 inch
Průměr	54 mm	Tloušťka stěny, min.	0,5 mm
Tloušťka stěny, max.	8 mm	Čistá hmotnost	69,84 g

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

Všeobecné informace

Délka závitu	9 mm	Halogen	Ne
Kabelové vývody	metrické	Materiál	Mosaz poniklovaná
Průměr hlavice	54 mm	Průměr těsnění	50 mm
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Silikon	Ne	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.)	Těsnicí O-kroužek	NBR
Těsnění	NBR	Vnější závit	M 50

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

VP M50-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

