

**VP M63-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	VPMS (blindpropp i mässing), Låspropp, stängd, M 63, 10 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1777790000</a>
Typ	VP M63-MS65
GTIN (EAN)	4032248158065
Förp.	10 Stück

## VP M63-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	16 mm	Bygghöjd (tum)	0,63 inch
Längd	16 mm	Bygglängd (tum)	0,63 inch
Diameter	67 mm	Vägg tjocklek, min.	0,5 mm
Vägg tjocklek, max.	9 mm	Nettovikt	113,6 g

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

## Allmänna uppgifter

Förskruvningar	Metrisk	Gänga (yttre)	M 63
Gängningslängd	10 mm	Gängstigning	1,5 mm
Halogener	Nej	Huvuddiameter	67 mm
Material	Mässing, förnicklad	O-Ring	NBR
Silikon	Nej	Skyddsklass	IP68 - 5 bar (30 min.)
Tätning	NBR	Tätningens ring diameter	63 mm
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**VP M63-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**