

GWDR M20-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Verzió	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 20, Polietilén
Rendelési szám	1777940000
Típus	GWDR M20-PO
GTIN (EAN)	4032248158201
Qty.	100 Stück

GWDR M20-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	2 mm	Magasság (coll)	0,079 inch
Nettó tömeg	0,2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-30 °C...90 °C
-------------------	----------------

Általános információk

Anyag	Polietilén	Belső menet	M 20
Külső menet	M 20	Külső átmérő	24 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	Szilikon	Igen
Tömszelencék	M 20	Tömítés	PE-HD
Tömítőgyűrű átmérője	24 mm	Vastagság	2 mm
Vezetékek száma	1	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9,1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

GWDR M20-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**