

GWDR M50-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Polyetylén
Objednací číslo	1777980000
Typ	GWDR M50-PO
GTIN (EAN)	4032248158249
Množství	50 ks

GWDR M50-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	2 mm	Výška (v palcích)	0,079 inch
Čistá hmotnost	0,9 g		

Teploty

Provozní teplota	-30 °C...90 °C
------------------	----------------

Všeobecné informace

Kabelové vývodky	M 50	Materiál	Polyetylén
Počet vodičů	1	Průměr těsnění	56 mm
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C
Silikon	Ano	Stoupání závitu	1,5 mm
Tloušťka	2 mm	Těsnění	PE-HD
Vnitřní průměr D2	50 mm	Vnitřní závit	M 50
Vnější průměr	56 mm	Vnější závit	M 50

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

GWDR M50-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

