

## GWDR M50-PO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Исполнение	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное кольцо, М 50, Полиэтилен
Номер для заказа	<a href="#">1777980000</a>
Тип	GWDR M50-PO
GTIN (EAN)	4032248158249
Кол.	50 Шт.

## GWDR M50-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	2 мм	Высота (в дюймах)	0,079 inch
Масса нетто	0,9 g		

## Температуры

Рабочая температура	-30 °C...90 °C
---------------------	----------------

## Общие данные

Внутренний диаметр D2	50 мм	Диаметр уплотнительного кольца	56 мм
Кабельные вводы	M 50	Количество жил	1
Материал	Полиэтилен	Наружный диаметр	56 мм
Резьба (внутренняя)	M 50	Резьба (наружная)	M 50
Силикон	Да	Температурный диапазон, макс..	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Толщина	2 мм
Уплотнение	Полиэтилен ВП	Шаг резьбы	1,5 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**GWDR M50-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

