

GWDR M50-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 50, Polyetylen
Art.nr.	1777980000
Typ	GWDR M50-PO
GTIN (EAN)	4032248158249
Förp.	50 Stück

GWDR M50-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	2 mm	Bygghöjd (tum)	0,079 inch
Nettovikt	0,9 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-30 °C...90 °C
-----------------	----------------

Allmänna uppgifter

Antal ledare	1	Förskruvningar	M 50
Gänga (inre)	M 50	Gänga (yttre)	M 50
Gängstigning	1,5 mm	Innerdiameter D2	50 mm
Material	Polyetylen	Silikon	Ja
Tätning	PE-HD	Tätningring diameter	56 mm
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-30 °C
Tjocklek	2 mm	Ytterdiameter	56 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

GWDR M50-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

