

GWDR M63-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, M 63, polietylen
Nr zam.	1777990000
Typ	GWDR M63-PO
GTIN (EAN)	4032248158256
Ilość	50 Szt.

GWDR M63-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Wysokość	2 mm	Wysokość (cale)	0,079 inch
Masa netto	1,42 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-30 °C...90 °C
----------------------------	----------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	M 63	Silikon	Tak
grubość	2 mm	gwint (wewnętrzny)	M 63
gwint (zewnętrzny)	M 63	liczba żył	1
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	polietylen
uszczelka	PE-HD	zakres temperatur roboczych, maks.	90 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C	średnica pierścienia uszczelniającego	70 mm
średnica wewnętrzna D2	63 mm	średnica zewnętrzna	70 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

GWDR M63-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

