

VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG MS ZE (standardní mosazná kabelová průchodka s odlehčením tahu), Kabelové těsnění, rovný, M 12, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, Mosaz poniklovaná
Objednací číslo	1778420000
Typ	VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0
GTIN (EAN)	4032248161430
Množství	50 ks

Datum vytvoření 19. května 2024 2:03:06 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	22 mm	Výška (v palcích)	0,866 inch
Délka	27 mm	Délka (v palcích)	1,063 inch
Čistá hmotnost	18,88 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...80 °C
------------------	----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	16 mm	AF velikost 2	14 mm
Délka závitu	5 mm	Halogen	Ne
Kabelové vývody	metrické, M 12	Materiál	Mosaz poniklovaná
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Stoupání závitu	1,5 mm	Stupeň krytí	IP54
Stupeň krytí s GWDR	IP65	Těsnění	NBR
Těsnění	NBR	Upínací rozsah, odlehčení, max.	8 mm
Upínací rozsah, odlehčení, min.	5,8 mm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	8 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	8 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	5,33 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	5,33 Nm	Velikost AF	14 mm
Vnější průměr kabelu, max.	7 mm	Vnější průměr kabelu, min.	5 mm
Vnější závit	M 12		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M12 MS	Verze
Objednací číslo	6772360000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 12, 2,8 mm,
GTIN (EAN)	4032248130108	Mosaz poniklovaná
Množství	100 ks	

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M12-PO	Verze
Objednací číslo	6777920000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4032248158188	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 12, Polyetylén
Množství	50 ks	

VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M12-NP	Verze
Objednací číslo	6913320000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4032248543663	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 12, Neopren
Množství	50 ks	