

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1778480000
Typ	VGM25-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161492
Förp.	25 Stück

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	31 mm	Bygghöjd (tum)	1,22 inch
Längd	38 mm	Bygglängd (tum)	1,496 inch
Nettovikt	93,9 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

Allmänna uppgifter

Anslutningsområde, dragavlastning, max.	21 mm	Anslutningsområde, dragavlastning, min.	12 mm
Förskruvningar	Metrisk, M 25	Gänga (yttre)	M 25
Gängningslängd	7 mm	Gängstigning	1,5 mm
Halogener	Nej	Kabeldiameter utsidan max.	19 mm
Kabeldiameter utsidan min.	9 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	30 mm	Nyckelbredd 1	34 mm
Nyckelbredd 2	30 mm	Skyddsklass	IP54
Skyddsklass med GWDR	IP65	Tätning	NBR
Tätningssats	NBR	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Vridmoment kupolmutter, max.	8 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	8 Nm	Vridmoment muffar, max.	12 Nm
Vridmoment muffar, min.	12 Nm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M25 MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1737010000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 25, 3.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956486	Mässing, förnicklad
Förp.	100 Stück	

Plantätning i nylon - KSWN



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	KSWN M25	Artikelbeteckning
Art.nr.	1076640000	KSWN (plantätning - nylon), Tätningsring, M 25, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838684	
Förp.	25 Stück	

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Vulkaniserad fibertätning - KSWF

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	KSWF M25	Artikelbeteckning
Art.nr.	0899770000	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 25,
GTIN (EAN)	4032248850167	Vulkanfiber
Förp.	25 Stück	

Plantätning i neopren - GWDR NP

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M25-NP	Artikelbeteckning
Art.nr.	1736250000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, M 25, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956042	
Förp.	100 Stück	

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M25-PO	Artikelbeteckning
Art.nr.	1777950000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 25, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158218	
Förp.	50 Stück	

Mässingslåsmuttrar, obehandlade

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M25 MS SC	Artikelbeteckning
Art.nr.	0930640003	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 25, 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248976072	Mässing
Förp.	25 Stück	