

## VGM32-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1778490000</a>
Typ	VGM32-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161508
Förp.	25 Stück

## VGM32-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	36 mm	Byggbredd (tum)	1,417 inch
Längd	42 mm	Bygglängd (tum)	1,654 inch
Nettovikt	140,24 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

## Allmänna uppgifter

Anslutningsområde, dragavlastning, max.	30 mm	Anslutningsområde, dragavlastning, min.	19 mm
Förskruvningar	Metrisk, M 32	Gänga (yttre)	M 32
Gängningslängd	8 mm	Gängstigning	1,5 mm
Halogener	Nej	Kabeldiameter utsidan max.	27 mm
Kabeldiameter utsidan min.	17 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	39 mm	Nyckelbredd 1	42 mm
Nyckelbredd 2	40 mm	Skyddsklass	IP54
Skyddsklass med GWDR	IP65	Tätning	NBR
Tätningssats	NBR	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Vridmoment kupolmutter, max.	12 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	12 Nm	Vridmoment muffar, max.	18 Nm
Vridmoment muffar, min.	18 Nm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## VGM32-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Vulkaniserad fibertätning - KSWF

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	KSWF M32	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1076690000</a>	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 32,
GTIN (EAN)	4032248838622	Vulkanfiber
Förp.	25 Stück	

## Plantätning i neopren - GWDR NP

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M32-NP	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1736260000</a>	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, M 32, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956059	
Förp.	50 Stück	

## VGM32-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Mässingslåsmuttrar, obehandlade

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M32 MS SC	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0930640004</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 32, 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248976089	Mässing
Förp.	20 Stück	

## Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M32-PO	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1777960000</a>	GWDR PO (plantätning - polyetylen), Tätningsring, M 32, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158225	
Förp.	50 Stück	

## VGM32-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M32 MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1737020000</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 32, 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190956493	Mässing, förnicklad
Förp.	100 Stück	

## Plantätning i nylon - KSWN



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	KSWN M32	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1076650000</a>	KSWN (plantätning - nylon), Tätningsring, M 32, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838691	
Förp.	25 Stück	