

VGM63-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 63, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1778530000
Typ	VGM63-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161546
Förp.	5 Stück

VGM63-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	44 mm	Bygghöjd (tum)	1,732 inch
Längd	54 mm	Bygglängd (tum)	2,126 inch
Nettovikt	464,3 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

Allmänna uppgifter

Anslutningsområde, dragavlastning, max.	48 mm	Anslutningsområde, dragavlastning, min.	35 mm
Förskruvningar	Metrisk, M 63	Gänga (yttre)	M 63
Gängningslängd	10 mm	Gängstigning	1,5 mm
Halogener	Nej	Kabeldiameter utsidan max.	45 mm
Kabeldiameter utsidan min.	35 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	68 mm	Nyckelbredd 1	68 mm
Nyckelbredd 2	66 mm	Skyddsklass	IP54
Skyddsklass med GWDR	IP65	Tätning	NBR
Tätningssats	NBR	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Vridmoment kupolmutter, max.	13,33 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	13,33 Nm	Vridmoment muffar, max.	20 Nm
Vridmoment muffar, min.	20 Nm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

VGM63-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Vulkaniserad fibertätning - KSWF

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	KSWF M63	Artikelbeteckning
Art.nr.	1076730000	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 63,
GTIN (EAN)	4032248838653	Vulkanfiber
Förp.	25 Stück	

Plantätning i neopren - GWDR NP

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M63-NP	Artikelbeteckning
Art.nr.	1736290000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, M 63, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956080	
Förp.	10 Stück	

VGM63-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingslåsmuttrar, obehandlade

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M63 MS SC	Artikelbeteckning
Art.nr.	0930640007	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 63, 6.4 mm,
GTIN (EAN)	4032248976119	Mässing
Förp.	5 Stück	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M63-PO	Artikelbeteckning
Art.nr.	1777990000	GWDR PO (plantätning - polyetylen), Tätningsring, M 63, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158256	
Förp.	50 Stück	

VGM63-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M63 MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1737050000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 63, 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190956523	Mässing, förnicklad
Förp.	25 Stück	

Plantätning i nylon - KSWN



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	KSWN M63	Artikelbeteckning
Art.nr.	1076660000	KSWN (plantätning - nylon), Tätningsring, M 63, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838707	
Förp.	25 Stück	