

## VG M20-K68 SKS 6-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

## Általános rendelési adatok

Verzió	VG K SZS (standard műanyag tömszelence törésgátló tekerccsel), Tömszelencék, egyenes, M 20, 11 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Poliamid 6
Rendelési szám	<a href="#">1778860000</a>
Típus	VG M20-K68 SKS 6-12
GTIN (EAN)	4032248161874
Qty.	50 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 17:39:28 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## VG M20-K68 SKS 6-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	90,5 mm	Magasság (coll)	3,563 inch
Hossz	101,5 mm	Hossz, inch	3,996 inch
Nettó tömeg	17,62 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...100 °C
-------------------	-----------------

## Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E140310
--	---------

## Általános információk

AF 1. méret	24 mm	AF mérete	24 mm
Anyag	Poliamid 6	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	5 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	2 Nm	Halogén	Igen
Kábel külső átmérője, max.	12 mm	Kábel külső átmérője, min.	6 mm
Külső menet	M 20	Meghúzási nyomaték	3,5 Nm
Menet hossza	11 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
Szilikon	Nem	Tömszelencék	metrikus
Tömítőbetét	CR	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Védelmi osztály	IP68 - 5 bar (30 min.)	Zárt anya nyomatéka, max.	5,5 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	4,5 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## VG M20-K68 SKS 6-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M20-PO	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1777940000</a>	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 20, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158201	
Qty.	100 Stück	

## Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M20 - K GR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1772460000</a>	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 20, 6 mm, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248130207	(PA6 - GF30)
Qty.	100 Stück	

## VG M20-K68 SKS 6-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M20-NP	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1736240000</a>	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 20, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956035	
Qty.	50 Stück	