

**ZTA 6/ZA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Tillbehör, Testadapter, 17.5 A
Art.nr.	<a href="#">1780660000</a>
Typ	ZTA 6/ZA
GTIN (EAN)	4032248180189
Förp.	25 Stück

## ZTA 6/ZA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	73,5 mm	Byggdjup (tum)	2,894 inch
Höjd	31,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,24 inch
Bredd	6,1 mm	Byggbredd (tum)	0,24 inch
Nettovikt	8,44 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50
Varaktig driftstemperatur, max.	100		

## Allmänt

Antal poler	1	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---	---------------------	---------------

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsområde, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Anslutningsområde, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningstyp	Stickanslutning	Antal anslutningar	1
Avisoleringslängd	6 mm	Ledararea, entrådig, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea, entrådig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Åtdragningsmoment, max.	0,3 Nm
Åtdragningsmoment, min.	0,3 Nm		

## Märkdata

Märkarea	1,5 mm <sup>2</sup>	Märkspänning	250 V
Märkspänning DC	250 V	Märkström	17,5 A
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	1,83 mΩ	Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x	0,56 W

## Materialdata

Material	Polyamid 66	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

## Mått

Höjd med TS 35	73,5 mm
----------------	---------

## Systemparametrar

Utförande	för plintar	Antal våningar	1
Antal klädställen per våning	1		

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	med rasttapp	Ja
---------------------	---------------	--------------	----

**ZTA 6/ZA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ECLASS 9.0	27-14-11-48	ECLASS 9.1	27-14-11-48
ECLASS 10.0	27-14-11-48	ECLASS 11.0	27-14-11-48
ECLASS 12.0	27-14-11-48	ECLASS 13.0	27-25-03-04

**Miljööverensstämmelse för produkt**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Nedladdningar**

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	