

WQL 3 WF8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubové svorníkové svorky, Spojovací konektor, Počet pólů: 3
Objednací číslo	1781000000
Typ	WQL 3 WF8
GTIN (EAN)	4032248241200
Množství	5 ks

WQL 3 WF8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4 mm	Hloubka (v palcích)	0,157 inch
Výška	63,6 mm	Výška (v palcích)	2,504 inch
Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0,787 inch
Čistá hmotnost	38,81 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Údaje materiálu

Materiál	Měď – zinek	Barevný	Šedá
----------	-------------	---------	------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Příšroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý proud	150 A
-----------------	-------

Propojka

Jmenovitý proud, 2 póly	150 A	Jmenovitý proud, více pólů	150 A
Počet propojených svorkovnic	3	Typ	Spojovací konektor

Rozměry

Rozteč v mm (P)	22,8 mm
-----------------	---------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	3
-------------------	--------------	------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

Datum vytvoření 2. června 2024 22:40:01 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.