

SAI-SK STECKER M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

Általános rendelési adatok

Verzió	Dugaszoló csatlakozó, IP20
Rendelési szám	1781520000
Típus	SAI-SK STECKER M12
GTIN (EAN)	4032248171835
Qty.	50 Stück

SAI-SK STECKER M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,82 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80
----------------------	----------------	-------------------	-------------

Általános műszaki adatok

Védelmi osztály	IP20
-----------------	------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN