

SAI-SK STECKER M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Skyddskåpor skyddar oanslutna kontaktingångar mot extern inverkan.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Stickkontakt, IP20
Art.nr.	1781520000
Typ	SAI-SK STECKER M12
GTIN (EAN)	4032248171835
Förp.	50 Stück

SAI-SK STECKER M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,82 g
-----------	--------

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...80 °C	Drifttemperatur	-40 °C...80
-----------------	----------------	-----------------	-------------

Allmänna tekniska data

Skyddsklass	IP20
-------------	------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN