

SAIB-4-IDC-M12 SMALL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.

Az IDC összeszerelése egyszerű és gyors, mivel a technológiája lehetővé teszi a vezető közvetlen bedugását a csatlakozó pontba, sajtolás vagy a szigetelés letisztítása nélkül. A működési biztonsága is kiváló.

Általános rendelési adatok

Verzió	Terepen rögzíthető csatlakozó, M12, Hüvely (mama) , egyenes
Rendelési szám	1781540001
Típus	SAIB-4-IDC-M12 SMALL
GTIN (EAN)	4032248430017
Qty.	1 Stück

SAIB-4-IDC-M12 SMALL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	15,3 mm	Szélesség (coll)	0,602 inch
Nettó tömeg	22 g		

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Csupaszolás nélküli csatlakozás	Csatlakozási keresztmetszet, max.	0,34 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,14 mm ²	Dugaszolási ciklusok	≥ 50
Ház fő anyaga	CuZn	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C
Kiosztás	1-4. érintkező	Kábelátmérő	2,9 - 5,1 mm
Kábelátmérő, max.	5,1 mm	Kábelátmérő, min.	2,9 mm
Kódolás	A kódolású	Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény
Névleges feszültség	32 V	Névleges áram	4 A
Pólusszám	4	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelés erőssége	10 ⁸ Ω	Vezeték-keresztmetszet, max.	0,34 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,14 mm ²	Védelmi osztály	IP67
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Érintkező felület	ónozott

Általános információk

Pólusszám	4	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	IDC	Árucikk leírása	SAIS IDC / SAIB IDC
Ház fő anyaga	CuZn	Csatlakozási menet	M12
Érintkező felület	ónozott	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 50		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101
----------------------	-----------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9,1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIB-4-IDC-M12 SMALL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Póluskiosztás**