

SAI-Y-5S PARA 2M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zástrčka Y, M12 / M12
Objednací číslo	1783430000
Typ	SAI-Y-5S PARA 2M12
GTIN (EAN)	4032248183364
Množství	1 ks

SAI-Y-5S PARA 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 23 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Hlavní materiál krytu	PBT	Jmenovité napětí	24 V
Jmenovitý proud	4 A	Kódování	A-kódování
Povrch kontaktu	Au (zlato)	Počet pólů	5
Připojení stínění	Ne	Rozsah teplot krytu	-25 až +90 °C
Stupeň krytí	IP67	Závažnost znečištění	3

Údaje o připojení

Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	M12 konektor samice	Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	M12 konektor samice
Skupinový výstup - zásuvný konektor	M12 konektor samec	Utahovací moment	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	PBT	Jmenovité napětí	24 V
Jmenovitý proud	4 A	Kódování	A-kódování
Materiál kontaktu, kontakt	CuZn	Materiál kontaktu, zásuvka	CuZn
Povrch kontaktu	Au (zlato)	Počet pólů	5
Připojení stínění	Ne	Připojovací závit	M12 / M12
Rozsah teplot krytu	-25 až +90 °C	Stupeň krytí	IP67
Vnější prům. vodiče	-	Závažnost znečištění	3

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAI-Y-5S PARA 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres




Schéma připojení

1. Female M12

2. Female M12

