

SAI-Y-5S PARA 2M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Y-kontakt, M12 / M12
Art.nr.	1783430000
Typ	SAI-Y-5S PARA 2M12
GTIN (EAN)	4032248183364
Förp.	1 Stück

SAI-Y-5S PARA 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 23 g

Anslutningsdata

Anslutningsvridmoment	M12: 0,8 - 1,2 Nm	Grupputgång – kontaktdon	M12 hane
Individuell utgång 1 – kontaktdon	M12 hona	Individuell utgång 2 – kontaktdon	M12 hona

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	5	Kapslingsmaterial	PBT
Kodering	A-kodad	Kontaktyta	Au (guld)
Märkspänning	24 V	Märkström	4 A
Nedsmutningsgrad	3	Skärmanslutning	Nej
Skyddsklass	IP67	Temperaturområde kapsling	-25...+90 °C

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101

Allmänna data

Anslutningsgंगा	M12 / M12	Antal poler	5
Kapslingsmaterial	PBT	Kodering	A-kodad
Kontaktmaterial hylsa	CuZn	Kontaktmaterial stift	CuZn
Kontaktyta	Au (guld)	Ledarytterdiameter	-
Märkspänning	24 V	Märkström	4 A
Nedsmutningsgrad	3	Skärmanslutning	Nej
Skyddsklass	IP67	Temperaturområde kapsling	-25...+90 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAI-Y-5S PARA 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Profilritning



Kopplingsbild

1. Female M12

2. Female M12

