

SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Verzió	Védett részegységek, SAI aktív, Tartozékok, Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó
Rendelési szám	1784760000
Típus	SAIEND CAN-M12 5P A-COD
GTIN (EAN)	4032248191840
Qty.	1 Stück

SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 10 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -25 °C...85

Kábel műszaki adatai

Pólusok száma 5

Általános műszaki adatok

Változat Érintkező, egyenes Védelmi osztály IP67, IP68

Besorolások

ETIM 6.0	EC000448	ETIM 7.0	EC000448
ETIM 8.0	EC000448	ETIM 9.0	EC000448
ECLASS 9.0	19-07-04-03	ECLASS 9.1	19-17-01-90
ECLASS 10.0	19-07-04-03	ECLASS 11.0	19-07-04-03
ECLASS 12.0	19-07-04-03	ECLASS 13.0	19-07-04-03

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz

