

## HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel a felsőrészen, magas, burkolattal, Kábelbevezetések mérete: M 32
Rendelési szám	<a href="#">1786920000</a>
Típus	HDC 64D SDBO 2M32G
GTIN (EAN)	4032248204168
Qty.	1 Stück

## HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	106 mm	Magasság (coll)	4,173 inch
Szélesség	76,8 mm	Szélesség (coll)	3,024 inch
Rögzítési méret - magasság	45 mm	Rögzítési méret - szélesség	132 mm
Nettó tömeg	537 g		

## Hőmérsékletetek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## Méretetek

B ház magasság	84 mm	B1 alap magasság	5 mm
C ház szélessége	43 mm	C1 alap szélessége	57,5 mm
Furat osztás hossz, A2	132 mm	Ház teljes hossza	120 mm
Kábelbevezetés	menetes		

## Verzió

BG	8	Belső menet	M 32
Fedél	burkolattal	Fedél kivitele	burkolattal
Felső kábelbevezetések száma	0	Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész
Ház kivitele	Ház alsórész	Kivitel	magas
Kábelbevezetés	menetes	Kábelbevezetések mérete	M 32
Méret	8	Oldalsó kábelbevezetések száma	2
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel a felsőrészen	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorítós változat	Oldalt rögzítő bilincs	Szín (RAL)	RAL 7035
Típus	Felépítés (aljzat)	Tömítés	NBR

## Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)	Védettségi osztály megjegyzés	Védelmi osztály a fedél e típusánál: IP20

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló

## HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@492386 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@21b74da0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@140ef2f4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4945af80 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@d9e03d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1b9867cb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7862af1e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1c3f363d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@53a8e58f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@bd6760e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@66a12235 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3ca6e02 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@175a7769

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

**HDC 64D SDBO 2M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Product Change Notification

[20220214 Technical change to HDC housings](#)[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Technical Documentation

[1786920000 HDC\\_64D\\_SDBO\\_2M32G\\_STP\\_Blatt\\_1.pdf](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

**HDC 64D SDBO 2M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garántál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B TSBO 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661880000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190418410	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegyl a felsőrészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 64D TSBO 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661960000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190418496	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegyl a felsőrészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 24B TSBO 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787780000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205226	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegyl a felsőrészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 64D TSBO 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661940000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190418472	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegyl a felsőrészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 64D TSBO 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1786800000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204045	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegyl a felsőrészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 24B TSBO 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661860000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190418397	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegyl a felsőrészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 64D TSBO 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1786790000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204038	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegyl a felsőrészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 24B TSBO 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787770000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205219	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegyl a felsőrészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32

## HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B DODQ 2QB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1009100000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248713844	Fedél ház alsórészhez, Keresztkegnyel a felsőrészen, Standard
Qty.	1 Stück	

## Fedél, kábelbevezetés felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 64D TOBO 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1662080000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190418601	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkegnyel a felsőrészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21

Típus	HDC 24B TOBO 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787830000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205271	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkegnyel a felsőrészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32

## HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

Típus	HDC 24B TOBO 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1662020000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190418540	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkenyel a felsőrészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 64D TOBO 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1662100000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190418625	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkenyel a felsőrészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29