

HDC 16D SLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Rendelési szám | 1787520000 |
| Típus | HDC 16D SLU 2M25G |
| GTIN (EAN) | 4032248204861 |
| Qty. | 1 Stück |

HDC 16D SLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| Magasság | 74 mm | Magasság (coll) | 2,913 inch |
| Szélesség | 71,7 mm | Szélesség (coll) | 2,823 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 45 mm | Rögzítési méret - szélesség | 70 mm |
| Nettó tömeg | 301 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

Méretetek

| | | | |
|------------------------|---------|--------------------|---------|
| B ház magasság | 74 mm | B1 alap magasság | 5 mm |
| C ház szélessége | 43 mm | C1 alap szélessége | 54,5 mm |
| Furat osztás hossz, A2 | 70 mm | Ház teljes hossza | 60 mm |
| Kábelbevezetés | menetes | | |

Verzió

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| BG | 3 | Belső menet | M 25 |
| Fedél kivitele | burkolat nélkül | Felső kábelbevezetések száma | 0 |
| Felső rész/alsó rész/fedél | alsó rész | Ház kivitele | Ház alsórész |
| Kivitel | magas | Kábelbevezetés | menetes |
| Kábelbevezetések mérete | M 25 | Meghúzási nyomaték | 1,2 Nm |
| Méret | 3 | Oldalsó kábelbevezetések száma | 2 |
| Rögzítőrendszer kivitele | Hosszanti kengyel | Suitable for ModuPlug® | Igen |
| Szorítós változat | Végrögzítő | Szín (RAL) | RAL 7035 |
| Típus | Felépítés (aljzat) | Tömítés | NBR |

Általános adatok

| | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| ENT házak | Nem | Felületi minőség | Porbevonatos |
| Ház fő anyaga | alumínium présöntvény | Meghúzási nyomaték | 1,2 Nm |
| Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes | Védelmi osztály | IP65 (bedugaszolt állapotban) |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 9,1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Anyag | Aceton |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Fúróolaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Gázolaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Etilalkohol |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |

HDC 16D SLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|------------------------|
| Anyag | Sebességváltó-olaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Hidraulikaolaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Hűtőközeg |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Mosóbenzin |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Izzadság |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Prémium benzin |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Víz |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | UV |
| Vegyszerállóság | Instabil |
| Anyag | Ózon |
| Vegyszerállóság | Instabil |

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|-----------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f |
| Vegyszerállóság | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@271f13bf de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4ffba70e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6a4e95c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@60d4173 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@59d038e6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4b813705 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6aced920 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6241bd3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5e6b04f9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1c10292e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@8bf455 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@26579d14 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@201d09eb |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |

HDC 16D SLU 2M25G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Product Change Notification

[20220214 Technical change to HDC housings](#)[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Technical Documentation

[1787520000 HDC_16D_SLU_2M25G_STP_Blatt_1.pdf](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC 16D SLU 2M25G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC 16D SLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél, kábelbevezetés felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 16D TOLU 1PG21G | Verzió |
| Rendelési szám | 1652680000 | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190402754 | Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| Típus | HDC 16D TOLU 1PG29G | Verzió |
| Rendelési szám | 1652700000 | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190402778 | Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| Típus | HDC 06B TOLU 1PG16G | Verzió |
| Rendelési szám | 1652640000 | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190402716 | Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: PG 16 |
| Típus | HDC 06B TOLU 1PG13G | Verzió |
| Rendelési szám | 1670500000 | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190431587 | Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: PG 13,5 |
| Típus | HDC 06B TOLU 1M20G | Verzió |
| Rendelési szám | 1788120000 | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248205561 | Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: M 20 |
| Típus | HDC 16D TOLU 1M25G | Verzió |
| Rendelési szám | 1787500000 | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248204847 | Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Típus | HDC 06B TOLU 1M25G | Verzió |
| Rendelési szám | 1788110000 | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248205554 | Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Típus | HDC 16D TOLU 1M32G | Verzió |
| Rendelési szám | 1787490000 | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248204830 | Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: M 32 |

HDC 16D SLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garántál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 16D TSLU 1PG21G | Verzió |
| Rendelési szám | 1652560000 | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190402631 | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| Típus | HDC 16D TSLU 1M25G | Verzió |
| Rendelési szám | 1787480000 | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248204823 | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Típus | HDC 16D TSLU 1M32G | Verzió |
| Rendelési szám | 1787470000 | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248204816 | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| Típus | HDC 06B TSLU 1M25G | Verzió |
| Rendelési szám | 1788090000 | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248205530 | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Típus | HDC 06B TSLU 1PG13G | Verzió |
| Rendelési szám | 1670530000 | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190431617 | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: PG 13,5 |
| Típus | HDC 06B TSLU 1PG16G | Verzió |
| Rendelési szám | 1652520000 | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190402594 | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: PG 16 |
| Típus | HDC 16D TSLU 1PG29G | Verzió |
| Rendelési szám | 1652580000 | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190402655 | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| Típus | HDC 06B TSLU 1M20G | Verzió |
| Rendelési szám | 1788100000 | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248205547 | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: M 20 |