

## HDC 32B KLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok  
- az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 10, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32
Rendelési szám	<a href="#">1788500000</a>
Típus	HDC 32B KLU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248206032
Qty.	1 Stück

## HDC 32B KLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	107 mm	Mélység (coll)	4,213 inch
Magasság	83 mm	Magasság (coll)	3,268 inch
Szélesség	115,9 mm	Szélesség (coll)	4,563 inch
Nettó tömeg	454 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## Méretek

B ház magasság	83 mm	C ház szélessége	82,5 mm
Ház teljes hossza	94 mm	Kábelbevezetés	menetes

## Verzió

BG	10	Belső menet	M 32
Felső kábelbevezetések száma	1	Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész
Ház kivitele	Összekötő ház	Kivitel	Standard
Kábelbevezetés	menetes	Kábelbevezetések mérete	M 32
Meghúzási nyomaték	2 Nm	Méret	10
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel
Suitable for ModuPlug®	Igen	Szorítós változat	Végrögzítő
Szín (RAL)	RAL 7035	Típus	Csatlakozótoldal
Tömítés	NBR		

## Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Meghúzási nyomaték	2 Nm
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj

## HDC 32B KLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@10d99714 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2b68db19 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@456924b0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@47bdf33e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1b80adea de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@76dd0d90 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7a9dfb5f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5211c331 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4ce0db64 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@524fee5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@471da0f0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1bc9eb69 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@51b8388f

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Product Change Notification	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
Technical Documentation	<a href="#">1788500000_HDC_32B_KLU_1M32G_STP_Blatt_1.pdf</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

A létrehozás dátuma 2024. május 20. 12:34:07 CEST


A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**HDC 32B KLU 1M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## HDC 32B KLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ház, felső kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 32B TOLU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1219300000</a>	HDC-házak, Méret: 10, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190164652	Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 32B TOLU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1788450000</a>	HDC-házak, Méret: 10, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205981	Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32

## Ház, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 32B TSLU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1667120000</a>	HDC-házak, Méret: 10, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190424329	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29

**HDC 32B KLU 1M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok**

Típus	HDC 32B TSLU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1788420000</a>	HDC-házak, Méret: 10, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205950	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32