# ZDK 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Att mata genom effekt, signaler och data är det klassiska kravet inom elteknik och styrskåpsbyggnation. Det isolerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas design är funktionerna som skiljer sig. En genomgångsradplint är lämplig för anslutning och/eller anslutning av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslutningsnivåer som är på samma potential eller isolerade mot varandra.

### Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Artikelbeteckning | Genomgångs-radplint, Tvåvånings radplint, Fjäderanslutning, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, mörkbeige |
| Art.nr. | 1791100000 |
| Typ | ZDK 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248239078 |
| Förp. | 100 Stück |

# ZDK 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Djup | 49,5 mm | Byggdjup (tum) | 1,949 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 50 mm | Höjd | 75,5 mm |
| Bygghöjd (tum) | 2,972 inch | Bredd | 3,5 mm |
| Byggbredd (tum) | 0,138 inch | Nettovikt | 7,81 g |

### Temperaturer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C | | |

### Allmänt

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 16 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 28 |
| Monteringsanvisning | Direktmontage | Normer | IEC 60947-7-1 |
| Skena | TS 35 | | |

### Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anslutningsområde, max. | 1,5 mm² | | |
| Anslutningsområde, min. | 0,05 mm² | | |
| Anslutningsriktning | övre | | |
| Anslutningstyp | Fjäderanslutning | | |
| Anslutningstyp 2 | Fjäderanslutning | | |
| Antal anslutningar | 4 | | |
| Avisoleringslängd | 10 mm | | |
| Klingmått | 0,4 x 2,0 mm | | |
| Ledararea, entrådig, max. | 1,5 mm² | | |
| Ledararea, entrådig, min. | 0,5 mm² | | |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 1,5 mm² | | |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² | | |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 1,5 mm² | | |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² | | |
| Ledararea, fintrådig, min. | 0,5 mm² | | |
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 16 | | |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 28 | | |
| Ledardiameter, fintrådig, max. | 1,5 mm² | | |
| Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4 | Rörlängd | max. | 10 mm |
| | | min. | 6 mm |
| | Ledarens anslutningsarea | nominell | 0,5 mm² |
| | Rörlängd | max. | 12 mm |
| | | min. | 6 mm |
| | Ledarens anslutningsarea | nominell | 0,75 mm² |
| | Rörlängd | max. | 12 mm |
| | | min. | 6 mm |
| | Ledarens anslutningsarea | nominell | 1 mm² |

# ZDK 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1 | Rörlängd | nominell | 10 mm |
| | Ledarens anslutningsarea | nominell | 0,5 mm² |
| | Rörlängd | nominell | 10 mm |
| | Ledarens anslutningsarea | nominell | 0,75 mm² |
| | Rörlängd | nominell | 10 mm |
| | Ledarens anslutningsarea | nominell | 1 mm² |
| | Rörlängd | max. | 12 mm |
| | | min. | 10 mm |
| | Ledarens anslutningsarea | nominell | 1,5 mm² |
| Tolkdorn enligt 60 947-1 | B1 | | |
| Tvilling-ändhylsa, max. | 0,75 mm² | | |
| Tvilling-ändhylsa, min. | 0,5 mm² | | |

### Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

| | |
|---|---|
| Anslutningstyp, ytterligare anslutning | Fjäderanslutning |

### Märkdata

| | | | |
|---|---|---|---|
| Märkarea | 1,5 mm² | Märkspänning | 500 V |
| Märkspänning DC | 500 V | Märkström | 17,5 A |
| Ström med max. ledare | 17,5 A | Normer | IEC 60947-7-1 |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1,83 mΩ | Märkstötspänning | 6 kV |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 0,56 W | Nedsmutsningsgrad | 3 |

### Märkdata enligt CSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certifikat nr. (CSA) | 154685-1461041 | Ledararea max. (CSA) | 16 AWG |
| Ledararea min. (CSA) | 28 AWG | Spänning grupp C (CSA) | 600 V |
| Ström Gr C (CSA) | 10 A | | |

### Märkdata enligt UL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certifikat nr (cURus) | E60693 | Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 16 AWG |
| Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 28 AWG | Ledarstorlek Field wiring max (cURus) | 16 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring min (cURus) | 28 AWG | Spänning grupp B (cURus) | 300 V |
| Spänning grupp D (cURus) | 300 V | Ström Gruppr D (cURus) | 10 A |
| Ström grupp B (cURus) | 10 A | | |

### Materialdata

| | | | |
|---|---|---|---|
| Material | Wemid | Färgkod | mörkbeige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

### Systemparametrar

| | | | |
|---|---|---|---|
| Utförande | Fjäderanslutning, för jack-bar överkoppling, öppen på en sida | Ändplatta krävs | Ja |
| Antal våningar | 2 | Antal klämställen per våning | 2 |
| Nivåer internt överkopplade | Nej | PE-anslutning | Nej |
| Skena | TS 35 | | |

# ZDK 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### ytterligare tekniska data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Antal likadana plintar | 1 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| Monteringstyp | ihakad | explosionstestat utförande | Nej |
| Öppna sidor | höger | | |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |

### Godkännanden

Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E60693 |

### Nedladdningar

| | |
|---|---|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | CE Declaration of Conformity<br>UKCA declaration of conformity<br>Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Teknikuppgifter | Zuken E3.S |
| Användardokumentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | |

# ZDK 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Ritningar



# ZDK 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Z-serien

För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmärkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | ZEW 35/2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 8630740000 | Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, ihakad |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | |
| Förp. | 20 Stück | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | ZEW 35 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9540000000 | Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, ihakad |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | |
| Förp. | 20 Stück | |

### Neutral

WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.
WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | WS 12/3.5 MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1778270000 | WS, Plintmärkning, 12 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248161041 | Allen-Bradley, vit |
| Förp. | 600 Stück | |

# ZDK 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### WS 12/3.5

**WS/DEK**
MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.
**Dina fördelar med MultiMark**

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

#### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | WS 12/3.5 MM WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2007180000 | WS, Plintmärkning, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392203 | |
| Förp. | 1 000 Stück | |

### 1.5 mm²

Ändplattor fästs på den sista radplintens öppna sida före ändvinkeln. Genom att använda ändplattan upprätthålls radplintens funktion och den angivna märkspänningen. Ett beröringsskydd av spänningsförande delar säkerställs och avslutningsplinten är fingersäker.

#### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | ZAP/TW ZDK1.5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1791160000 | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4032248245260 | |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZAP/TW ZDK1.5 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1791170000 | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4032248245277 | |
| Förp. | 20 Stück | |

# ZDK 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### SAK-serien

För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmärkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | EW 35 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0383560000 | Ändstöd, Wemid, beige, Skena: TS 35, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| Förp. | 50 Stück | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | EW 35 GR 7032 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0383530000 | Ändstöd, Wemid, grå, Skena: TS 35, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | |
| Förp. | 50 Stück | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | EW 35/SCHA/M3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0258660000 | Ändstöd, Wemid, beige, Skena: TS 35, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | |
| Förp. | 20 Stück | |

### Z-serien

Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | ZTA 5/ZA | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1776220000 | Tillbehör, Testadapter, 13.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248190683 | |
| Förp. | 25 Stück | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | ZTA 5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1776210000 | Tillbehör, Testadapter, 13.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248190676 | |
| Förp. | 25 Stück | |

# ZDK 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### ZGB Svängbart gruppskylthållare

ZGB 15 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller instickskylten ESO 15.
ZGB 30 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller instickskylten ESO 7.
Instickskyltar och skyddsremsor finns under tillbehör.

#### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | ZGB 30/3.5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1778290000 | Plintmärkningar, Plintmärkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 3.50 vit |
| GTIN (EAN) | 4032248161065 | |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZGB 30 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1611930000 | Plintmärkningar, Plintmärkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZGB 15 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1636530000 | Plintmärkningar, Plintmärkning, 15 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 20 Stück | |

### Neutral

Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar. Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.
• Stort urval av märkningar klara att användas
• Remsmontering för snabb uppmärkning
• Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
• Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

#### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | DEK 5/3.5 MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1755270000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248017348 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 500 Stück | |

# ZDK 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Z-serien

Genom att använda reduceringshylsor förenklas anslutningen av ledare med mindre tvärsnittsområden. Ledare kan föras in säkert i klämstället utan uppsplitsning av ledarna. Ledaren centreras i mitten av ledarinföringen genom användning av reduceringshylsan.

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | ZRH 1.5S/1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1781950000 | Tillbehör, Reduceringshylsa |
| GTIN (EAN) | 4032248199525 | |
| Förp. | 500 Stück | |

### Z-serien




Varningsanvisning beröringsskydd med en blixtsymbol ger mer säkerhet till människa och maskin. De används när yttre spänning måste anges inom applikationen.

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | ZAD 7/4 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1781940000 | Z-Serie, Övertäckning |
| GTIN (EAN) | 4032248193431 | |
| Förp. | 20 Stück | |

# ZDK 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Specialtryck

Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar. Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | DEK 5/3.5 MC SDR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1767730000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248102532 | Weidmueller, enligt kundönskan |
| Förp. | 100 Stück | |

### 1.5 mm²

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | ZQV 1.5/10 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1776200000 | Tillbehör, Överkoppling, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248200177 | |
| Förp. | 20 Stück | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | ZQV 1.5/2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1776120000 | Tillbehör, Överkoppling, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248200139 | |
| Förp. | 60 Stück | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | ZQV 1.5/5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1776150000 | Tillbehör, Överkoppling, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248236336 | |
| Förp. | 20 Stück | |

# ZDK 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

| | | |
|---|---|---|
| Typ | ZQV 1.5/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1776130000 | Tillbehör, Överkoppling, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248200153 | |
| Förp. | 60 Stück | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | ZQV 1.5/4 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1776140000 | Tillbehör, Överkoppling, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248200160 | |
| Förp. | 60 Stück | |

### DEK 5/3.5

**WS/DEK**
MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

**Dina fördelar med MultiMark**

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | DEK 5/3.5 MM WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2007100000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391992 | |
| Förp. | 1 000 Stück | |

# ZDK 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### W-serien

För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmärkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | WEW 35/2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1061200000 | Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Förp. | 50 Stück | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | WEW 35/1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1059000000 | Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | |
| Förp. | 50 Stück | |

### STR transparenta remsor

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | STR 7 F.SCHT 7 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0515300000 | Plintmärkningar, Skyddskåpa, 27 x 6.3 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4008190182175 | |
| Förp. | 20 Stück | |

# ZDK 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | SDS 0.4X2.0X60 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2749260000 | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 60 mm, Klingtjocklek: |
| GTIN (EAN) | 4050118895537 | 0.4 mm |
| Förp. | 1 Stück | |