

**SAI-SK-M12 IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Skyddskåpor skyddar oanslutna kontaktingångar mot extern inverkan.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Skyddade komponentgrupper, Skyddskåpa
Art.nr.	<a href="#">1794850000</a>
Typ	SAI-SK-M12 IDC
GTIN (EAN)	4032248232222
Förp.	10 Stück

## SAI-SK-M12 IDC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	0,8 g
-----------	-------

## Allmänna tekniska data

Kapslingsmaterial	PA 66	Skyddsklass	IP67
Temperaturområde kapsling	-20 ... +90 °C		

## Kontakt höger

Kapslingsmaterial	PA 66
-------------------	-------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>