

TS 27X12.5M/ST/F.ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Lišty svorkovnice, Nosná lišta, DIN EN 60715, Ocel
Objednací číslo	1802690000
Typ	TS 27X12.5M/ST/F.ZN
GTIN (EAN)	4032248257201
Množství	2 m

TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,492 inch
Výška	27 mm	Výška (v palcích)	1,063 inch
Šířka	2 000 mm	Šířka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	50 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Montážní lišta

Délka svorkovnicové lišty	max.	2 000 mm
	min.	0 mm
	jmen.	2 000 mm
Materiál	Ocel	
Návod k instalaci	Přímá montáž	
Provedení povrchu	galvanizované	
Standardy	DIN EN 60715	
Tloušťka	2 mm	

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

