

TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

Verzió	Kapocssínek, Sínek, DIN EN 60715, Acél
Rendelési szám	1802690000
Típus	TS 27X12.5M/ST/F.ZN
GTIN (EAN)	4032248257201
Qty.	2 m

TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	12,5 mm	Mélység (coll)	0,492 inch
Magasság	27 mm	Magasság (coll)	1,063 inch
Szélesség	2 000 mm	Szélesség (coll)	78,74 inch
Nettó tömeg	50 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Tartósín

Anyag	Acél	
Felületi minőség	galvanizált	
Length of the terminal rail	max.	2 000 mm
	min.	0 mm
	névleges	2 000 mm
Szabványok	DIN EN 60715	
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	
Vastagság	2 mm	

Besorolások

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9,1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

TS 27X12.5M/ST/F.ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**