

TS 27X12.5M/ST/F.ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажные рейки, Монтажная рейка, DIN EN 60715, Сталь
Номер для заказа	1802690000
Тип	TS 27X12.5M/ST/F.ZN
GTIN (EAN)	4032248257201
Кол.	2 м

TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12,5 мм	Глубина (дюймов)	0,492 inch
Высота	27 мм	Высота (в дюймах)	1,063 inch
Ширина	2 000 мм	Ширина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	50 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Монтажная рейка

Длина клеммной рейки	макс.	2 000 мм
	мин.	0 мм
	номин.	2 000 мм
Материал	Сталь	
Нормы	DIN EN 60715	
Поверхность	оцинкованный	
Толщина	2 мм	
Указание по установке	Непосредственный монтаж	

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

