

TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden. Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montageskenor, Montageskena, DIN EN 60715, Stål
Art.nr.	1802690000
Typ	TS 27X12.5M/ST/F.ZN
GTIN (EAN)	4032248257201
Förp.	2 m

TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	12,5 mm	Byggdjup (tum)	0,492 inch
Höjd	27 mm	Bygghöjd (tum)	1,063 inch
Bredd	2 000 mm	Byggbredd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	50 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

Montageskena

Längd på montageskena	min.	0 mm
	nominell	2 000 mm
	max.	2 000 mm
Material	Stål	
Monteringsanvisning	Direktmontage	
Normer	DIN EN 60715	
Tjocklek	2 mm	
Yta	förzinkad	

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

