

HDC KIT HA 04.406 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.
A HDC készletek tűs betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.
A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.
A vezetékcsatlakozás szintjét csavaros elemmel terveztük meg. Az összes csavaros csatlakozás fel van szerelve vezetékvédő rugóval.
Csavaros csatlakozás

Általános rendelési adatok

Verzió	RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HA, Méret: 1, Pólusok: 4, Csavaros csatlakozás, 400 V, 16 A, M 20
Rendelési szám	1802720000
Típus	HDC KIT HA 04.406 M
GTIN (EAN)	4032248257331
Qty.	1 Stück

HDC KIT HA 04.406 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	121 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-30 undefined ... 80 undefined
-------------------------	-----------------------------------

Verzió

BG	1	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Felső kábelbevezetések száma	1	Kábelbevezetések mérete	M 20
Méret	1	Szín (RAL)	RAL 7035

Általános adatok

Anyag	Műanyag	BG	1
Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás	Méret	1
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	400 V	Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A
Pólusszám	4	Sorozat	HA
Tömszelencék	M 20		

Változat

Anyag	Műanyag	BG	1
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Min. nyomaték a főérintkező számára	0,5 Nm
Méret	1	Primer érintkező max. nyomatéka	0,55 Nm
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN