

HDC KIT HE 06.101 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплекты HDC – это стандартизированные наборы для изготовления соединительного разъема в сборе. Комплекты HDC, как правило, состоят из вилочной вставки, розеточной вставки, корпуса вилки, проходного корпуса и кабельного ввода. Weidmüller предлагает набор для всех востребованных комбинаций соединительных разъемов с метрическими кабельными вводами или с вводами с резьбой PG. Уровень подключения проводов выполнен в виде винтового элемента. Все винтовые соединительные элементы оснащены предохранительной проволоочной пружиной.

Винтовое соединение

Основные данные для заказа

Исполнение	RockStar® HDC - комплекты-Промышленный разъем, Комплект, HE, Типоразмер: 3, Полус: 6, Винтовое соединение, 500 V, 24 A, Алюминиевое литье под давлением, M 20
Номер для заказа	1802740000
Тип	HDC KIT HE 06.101 M
GTIN (EAN)	4032248257355
Кол.	1 шт.

HDC KIT HE 06.101 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	387,68 g
-------------	----------

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 100 °C
------------------------	-------------------

Исполнение

BG	3	Вид соединения	Винтовое соединение
Материал	Алюминиевое литье под давлением	Момент затяжки, макс., главный контакт	0,55 Nm
Момент затяжки, мин., главный контакт	0,5 Nm	Поверхность	Порошковое покрытие
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm ²
Типоразмер	3		

Общие данные

BG	3	Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение
Кабельные вводы	M 20	Количество полюсов	6
Материал	Алюминиевое литье под давлением	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	500 V
Расчетный ток (DIN EN 61984)	24 A	Серия	HE
Типоразмер	3		

Классификации

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC KIT HE 06.101 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

SPB



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

Основные данные для заказа

Тип	SPB-M 3	Исполнение
Номер для заказа	1293600000	Промышленный разъем, Аксессуар, Фиксатор
GTIN (EAN)	4008190120047	
Кол.	100 Шт.	

HDC COS



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

Основные данные для заказа

Тип	HDC COS 32	Исполнение
Номер для заказа	1430800000	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190176181	
Кол.	1 Шт.	
Тип	HDC COS 16	Исполнение
Номер для заказа	1430100000	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190052706	
Кол.	1 Шт.	
Тип	HDC COS 24	Исполнение
Номер для заказа	1430900000	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190077228	
Кол.	1 Шт.	