

## SAI-SK M12 MT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Védett részegységek, Védőkupak
Rendelési szám	<a href="#">1802750000</a>
Típus	SAI-SK M12 MT
GTIN (EAN)	4032248257362
Qty.	30 Stück

## SAI-SK M12 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	3,433 g
-------------	---------

## Általános műszaki adatok

Ház fő anyaga	CuZn, nikkelezett	Ház hőmérsékleti tartománya	-20 ... +60 °C
Védelmi osztály	IP67		

## Dugó, jobb

Ház fő anyaga	CuZn, nikkelezett
---------------	-------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>