

SAISW-4/8S-M12 4P D-ZF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

M12-kontaktdon i IP 67 finns med skruv- eller fjäderanslutning.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Fältanslutningsbar anslutning, M12, Stift, vinklat
Art.nr.	1803930001
Typ	SAISW-4/8S-M12 4P D-ZF
GTIN (EAN)	4032248647958
Förp.	1 Stück

SAISW-4/8S-M12 4P D-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	64 g
-----------	------

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	0,5 mm ²	Anslutningsarea min.	0,14 mm ²
Anslutningstyp	Fjäderanslutning	Antal poler	4
Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω	Kabeldiameter	6...8 mm (PG9)
Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	6 mm
Kapslingsmaterial	CuZn	Kodering	D-kodad
Kontakttyta	förgylld	Leddiameter, max.	0,5 mm ²
Leddiameter, min.	0,25 mm ²	Material låsring	Zinkpressgjutning
Märkspänning	250 V	Märkström	4 A
Nedsmuttningsgrad	3	Skärmanslutning	Ja
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 100
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C		

Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	Tension-clamp	Artikelbeskrivning	SAIS-ZF
Kapslingsmaterial	CuZn	Anslutningsgänga	M12
Kontakttyta	förgylld	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 100		

Allmänna standarder

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101
-----------------	-----------------

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω	Märkspänning	250 V
-----------------------	-------------------	--------------	-------

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101
-----------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

SAISW-4/8S-M12 4P D-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAISW-4/8S-M12 4P D-ZF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Polschema**