

**BZT 1 ZA WS 10/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Příslušenství, Držák štítku značení
Objednací číslo	<a href="#">1805520000</a>
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5
GTIN (EAN)	4032248270248
Množství	100 ks

## BZT 1 ZA WS 10/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	11,7 mm	Hloubka (v palcích)	0,461 inch
Výška	7,55 mm	Výška (v palcích)	0,297 inch
Šířka	5,07 mm	Šířka (v palcích)	0,2 inch
Čistá hmotnost	0,224 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Provozní teplota	-40 °C...100 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-40 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

## Obecné údaje

Barevný	Tmavě béžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 66	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Verze	Pro svorky
Šířka	5,07 mm		

## Označení konektorů

Rozteč v mm (P)	5 mm
-----------------	------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>