

**BZT 1 ZA WS 10/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare monter-  
ing av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1  
mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan  
monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® mo-  
dulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper  
kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märk-  
ningshållare.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Tillbehör, Märkningshållare
Art.nr.	<a href="#">1805520000</a>
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5
GTIN (EAN)	4032248270248
Förp.	100 Stück

## BZT 1 ZA WS 10/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	11,7 mm	Byggdjup (tum)	0,461 inch
Höjd	7,55 mm	Bygghöjd (tum)	0,297 inch
Bredd	5,07 mm	Byggbredd (tum)	0,2 inch
Nettovikt	0,224 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

## Allmänna data

Bredd	5,07 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	mörkbeige	Material	Polyamid 66
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Utförande	för plintar		

## Plintmärkning

Delning i mm (P)	5 mm
------------------	------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>