

## SAIE-M12B-5-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Beépített dugók, M12, Hüvely (mama) , egyenes, Felerősítő menet: PG 9, Pólusszám: 5, Sodrat / kábelhossz: 0.5 m, Első rögzítés
Rendelési szám	<a href="#">1814890000</a>
Típus	SAIE-M12B-5-0.5U-PG9
GTIN (EAN)	4032248303120
Qty.	1 Stück

## SAIE-M12B-5-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 31 g

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C	Kódolás	A kódolású
Névleges feszültség	60 V	Névleges áram	4 A (4 és 5 pólusú) / 2 A (8 pólusú)
Pólusszám	5	Tömszelencék	PG 9
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Érintkező felület	Aranyozott

## Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-101

## Általános adatok

Anyag	PVC	Csatlakozási menet	M12
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Felerősítő menet	PG 9
Felszerelés típusa	Első rögzítés	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C	Kábelhossz	0,5 m
Kódolás	A kódolású	Névleges feszültség	60 V
Névleges feszültség	250 V (4-pole) / 125 V (5-pole) / 60 V (8-pole)	Névleges áram	4 A (4 és 5 pólusú) / 2 A (8 pólusú)
Pólusszám	5	Sodrat / kábelhossz	0,5 m
Tömszelencék	PG 9	Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/online)	0,34 (4 és 5 pólusú) / 0,25 (8 pólusú)
Vezeték külső átm.	-	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Érintkező felület	Aranyozott	Érkeresztmetszet	0,34 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9,1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E307231

**SAIE-M12B-5-0.5U-PG9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


## SAIE-M12B-5-0.5U-PG9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok

## Kapcsolási rajz



## Póluskiosztás



## SAIE-M12B-5-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	SKMU PG9-MS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1694080000</a>	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 9, 2.8 mm, Sárgaréz,
GTIN (EAN)	4008190872243	nikkelezett
Qty.	100 Stück	