


ZDT 2.5/2 PE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Některé aplikace požadují, aby zásuvné a modulární řešení bylo flexibilnější nebo usnadňovalo instalaci. Tam, kde musí být kompletní funkční jednotky zhotoveny předem nebo vyměněny, jsou vyžadovány modulární a flexibilní systémy připojení. Naše zásuvné svorkovnice lze rychle sestavit a jsou kompletně testovány již z výroby.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Z řada, Svorka se dvěma vrstvami, Jmenovitý průřez: 2.5 mm ² , Připojení s kotevní svorkou, zelená / žlutá |
| Objednací číslo | 1815170000 |
| Typ | ZDT 2.5/2 PE |
| GTIN (EAN) | 4032248340798 |
| Množství | 50 ks |

ZDT 2.5/2 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| Hloubka | 52 mm | Hloubka (v palcích) | 2,047 inch |
| Hloubka včerně DIN lišty | 52,5 mm | Výška | 80,5 mm |
| Výška (v palcích) | 3,169 inch | Šířka | 5,1 mm |
| Šířka (v palcích) | 0,201 inch | Čistá hmotnost | 17,94 g |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C | | |

Specifikace systému

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|-----|
| Verze | 2 připojení kotevní svorky - 2 zásuvná připojení, lze zapojit, S připojením uzemnění | Nutná koncová deska | Ano |
| Počet úrovní | 2 | Počet svěrných bodů na úroveň | 4 |
| Úrovně propojené interně | Ne | PE připojení | Ano |
| Lišta | TS 35 | | |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|----------------|
| Materiál | Wemid | Barevný | zelená / žlutá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

CSA data hodnocení

| | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------|--------|
| Průřez vodiče max. (cCSAusX) | 12 AWG | Průřez vodiče min. (cCSAusX) | 26 AWG |
| Velikost napětí C (cCSAus) | 300 V | Velikost napětí D (cCSAus) | 600 V |
| Velikost proudu C (cCSAus) | 20 A | Velikost proudu D (cCSAus) | 5 A |
| Číslo osvědčení (cCSAus) | 154685-1460993 | | |

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| Otevřené strany | pravá | Typ montáže | Příchytka |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | | |

Data hodnocení

| | | | |
|--|---|---|---------|
| Jmenovitý průřez | 2,5 mm ² | Jmenovité napětí | 500 V |
| Jmenovité napětí k sousední svorce | 500 V | Max. napětí opěry svodek a systém s možností zapojení | 690 V |
| Jmenovité DC napětí | 500 V | Jmenovitý proud | 24 A |
| Standardy | IEC 61984, V souladu s normou IEC 60947-7-1 | Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
| Jmenovité napětí k sousední svorce při impulzu | 6 kV | Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 0,77 W |
| Závažnost znečištění | 3 | | |

UL data hodnocení

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) | 26 AWG |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) | 26 AWG |
| Č. osvědčení (cURus) | E60693 | | |

Datum vytvoření 2. června 2024 4:02:06 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

ZDT 2.5/2 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Vodiče k upevnění (další připojení)

Průřez vodiče, pružný plus plastová man-
žeta DIN 46228/1, další připojení, max. 2,5 mm²

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|--|-----------------------------|-------|----------------------|
| Délka odizolování | 10 mm | | |
| Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1 | Průřez připojení vodiče | jmen. | 0,5 mm ² |
| | | jmen. | 10 mm |
| | Průřez připojení vodiče | jmen. | 0,75 mm ² |
| | | jmen. | 10 mm |
| | Průřez připojení vodiče | jmen. | 1 mm ² |
| | | jmen. | 10 mm |
| | Průřez připojení vodiče | jmen. | 1,5 mm ² |
| | | min. | 10 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Průřez připojení vodiče | jmen. | 2,5 mm ² |
| | | min. | 10 mm |
| | | max. | 12 mm |
| Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4 | Průřez připojení vodiče | jmen. | 0,5 mm ² |
| | | min. | 6 mm |
| | | max. | 10 mm |
| | Průřez připojení vodiče | jmen. | 0,75 mm ² |
| | | min. | 6 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Průřez připojení vodiče | jmen. | 1 mm ² |
| | | min. | 6 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Průřez připojení vodiče | jmen. | 1,5 mm ² |
| | | min. | 8 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Průřez připojení vodiče | jmen. | 2,5 mm ² |
| | | min. | 8 mm |
| | | max. | 12 mm |
| Měřidlo podle IEC 60947-1 | A2 | | |
| Počet připojení | 4 | | |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 | | |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 | | |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 2,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 2,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 4 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 4 mm ² | | |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,5 mm ² | | |
| Směr připojení | vrchol | | |
| Typ připojení | Připojení s kotevní svorkou | | |
| Upínací rozsah, max. | 4 mm ² | | |

Datum vytvoření 2. června 2024 4:02:06 CEST

ZDT 2.5/2 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

| | |
|----------------------|----------------------|
| Upínací rozsah, min. | 0,13 mm ² |
| Velikost nože | 0,6 x 3,5 mm |

Všeobecně

| | | | |
|----------------------------|--------|----------------------------|---|
| Lišta | TS 35 | Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 | Standardy | IEC 61984, V souladu s normou IEC 60947-7-1 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC000897 | ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-17 |

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|--------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E60693 |

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DNVGL certificate](#)[CB Testreport](#)[CB Certificate](#)[Declaration of Conformity](#)[UKCA declaration of conformity](#)[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Technické údaje [Zuken E3.S](#)

Oznámení o změně produktu

[PCN_ZPE_Q2_2021 - EN](#)

[PCN_ZPE_Q2_2021 - DE](#)

[Product Change Notification ZPE Q1/2022 DE](#)

[Product Change Notification Q1/2022 EN](#)

Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

ZDT 2.5/2 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy




ZDT 2.5/2 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kódovací prvky



Pomocí kódovacích kontaktů zajišťují jednotlivé volby kódování bezproblémové zásuvné připojení plug-in.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | KOSF ZT2.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6816150000 | Z řada, Kódovací prvek, Žlutá, 2.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370726 | |
| Množství | 50 ks | |

Spojka



Spojka nabízí možnost použití konektorového systému WeiCoS bez základní svorkovnice. Systém může být použit jako plovoucí nebo trvale instalovaná aplikace pro připojení dvou vodičů.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | ZVLA RC ZPS2.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6866260000 | Z řada, Zásuvné modulární svorky, Žlutá, 8.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248524754 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZVLA DF CL ZPS2.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6878610000 | Z řada, Zásuvné modulární svorky, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4032248471584 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZVLA1 ZPS2.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6866250000 | Z řada, Zásuvné modulární svorky, Žlutá, 8.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248524761 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZVLA SC ZPS2.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6866240000 | Z řada, Zásuvné modulární svorky, Žlutá, 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248513376 | |
| Množství | 20 ks | |

ZDT 2.5/2 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|---------------------------|--|
| Typ | ZS 10/5 MC NE WS | Verze |
| Objednací číslo | 610000000 | ZS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190263171 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 480 ks | |

Ochranné kryty



Kryt kontaktů zástrčky nabízí ochranu před vnějšími vlivy, např. znečištěním prachem.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| Typ | ZAD ZT/ZPS2.5 | Verze |
| Objednací číslo | 61030000 | Z řada, krycí deska, Žlutá, 4.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248418428 | |
| Množství | 25 ks | |

ZDT 2.5/2 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Verze |
| Objednací číslo | 6805490000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verze |
| Objednací číslo | 6805520000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Množství | 100 ks | |

Plochý šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Verze |
| Objednací číslo | 6749610000 | Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Tloušťka čepele (A): 0.6 mm |
| Množství | 1 ks | |

ZDT 2.5/2 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

2.5 mm²2.5
mm²

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ | ZAP/TW ZDT2.5/2 | Verze |
| Objednací číslo | 6816110000 | Z řada, Bočnice, Dělicí deska |
| GTIN (EAN) | 4032248370689 | |
| Množství | 50 ks | |

2.5 mm²2.5
mm²

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Typ | ZQV 2.5N/5 GE | Verze |
| Objednací číslo | 693830000 | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883669 | |
| Množství | 20 ks | |

| | | |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Typ | ZQV 2.5N/7 GE | Verze |
| Objednací číslo | 693850000 | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883683 | |
| Množství | 20 ks | |

| | | |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Typ | ZQV 2.5N/9 GE | Verze |
| Objednací číslo | 693870000 | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883706 | |
| Množství | 20 ks | |

| | | |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Typ | ZQV 2.5N/6 GE | Verze |
| Objednací číslo | 693840000 | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883676 | |
| Množství | 20 ks | |

| | | |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Typ | ZQV 2.5N/3 GE | Verze |
| Objednací číslo | 693810000 | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883645 | |
| Množství | 60 ks | |

ZDT 2.5/2 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ | ZQV 2.5N/2 GE | Verze |
| Objednávací číslo | 6693800000 | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883621 | |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 GE | Verze |
| Objednávací číslo | 6693820000 | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883652 | |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 GE | Verze |
| Objednávací číslo | 6693860000 | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883690 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 GE | Verze |
| Objednávací číslo | 6693890000 | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883737 | |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 GE | Verze |
| Objednávací číslo | 6693880000 | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883720 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 GE | Verze |
| Objednávací číslo | 6909000000 | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535613 | |
| Množství | 20 ks | |

STR průhledné proužky



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | STR 7 F.SCHT 7 | Verze |
| Objednávací číslo | 6515300000 | Označení svorek, Ochranný kryt, 27 x 6.3 mm, Transparentní |
| GTIN (EAN) | 4008190182175 | |
| Množství | 20 ks | |

ZDT 2.5/2 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Z řada



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | ZTA ZT2.5/ZA | Verze |
| Objednací číslo | 6847600000 | Příslušenství, Adaptér zkoušečky, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248412679 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | ZTA ZT2.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6827080000 | Příslušenství, Adaptér zkoušečky, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248411276 | |
| Množství | 25 ks | |

Odlehčení



Odlehčení tahu chrání kontakt před mechanickým namáháním a chrání konektor před neúmyslným uvolněním z místa kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | ZZE ZP2.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6816140000 | Z řada, Uvolnění napětí, Žlutá, 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370719 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | ZZE ZP2.5/4 | Verze |
| Objednací číslo | 6866220000 | Z řada, Uvolnění napětí, Žlutá, 19.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248480845 | |
| Množství | 25 ks | |

ZDT 2.5/2 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Aretační prvky



Zástrčky lze bezpečně a snadno připevnit k základní svorkovnici pomocí zamykacího prvku. Zamykací prvek zabraňuje neúmyslnému odpojení zástrček od základní svorkovnice a zajišťuje maximální bezpečnost.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | ZVR ZP2.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6816130000 | Z řada, Blokovací svorky, Žlutá, 3.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370702 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | ZVR ZPS2.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6878620000 | Z řada, Blokovací svorky, Žlutá, 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248471591 | |
| Množství | 20 ks | |

2.5 mm²2.5
mm²

Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/13 | Verze |
| Objednací číslo | 6815310000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248370115 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/14 | Verze |
| Objednací číslo | 6815320000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248370122 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/17 | Verze |
| Objednací číslo | 6815350000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248370153 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/5 | Verze |
| Objednací číslo | 6815230000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248342518 | |
| Množství | 25 ks | |

ZDT 2.5/2 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/1 GN | Verze |
| Objednáací číslo | 6820570000 | Z řada, Zásuvný konektor, Zelená, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248370078 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/15 | Verze |
| Objednáací číslo | 6815330000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248370139 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/6 | Verze |
| Objednáací číslo | 6815240000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248342525 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/8 | Verze |
| Objednáací číslo | 6815260000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248342549 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/3 | Verze |
| Objednáací číslo | 6815210000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248370092 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/9 | Verze |
| Objednáací číslo | 6815270000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248342556 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/10 | Verze |
| Objednáací číslo | 6815280000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248342563 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/1 | Verze |
| Objednáací číslo | 6815190000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248370061 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/7 | Verze |
| Objednáací číslo | 6815250000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248342532 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/4 | Verze |
| Objednáací číslo | 6815220000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248370108 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/20 | Verze |
| Objednáací číslo | 6815380000 | Komponenty lišty, Zásuvný konektor |
| GTIN (EAN) | 4032248370184 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/16 | Verze |
| Objednáací číslo | 6815340000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248370146 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/2 | Verze |
| Objednáací číslo | 6815200000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248370085 | |
| Množství | 25 ks | |

ZDT 2.5/2 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/11 | Verze |
| Objednávací číslo | 6815290000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248342570 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZP 2.5/1AN/QV/12 | Verze |
| Objednávací číslo | 6815300000 | Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248342587 | |
| Množství | 20 ks | |

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 MC NE WS | Verze |
| Objednávací číslo | 6609801044 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 1 000 ks | |

ZDT 2.5/2 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 10/5 M MC NE WS | Verze |
| Objednávací číslo | 6792000000 | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 720 ks | |