

ZB 4K GG HENSEL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

A szigetelt gyűjtősín-leágazókapcsok egyrészt biztonságot nyújtanak az ujjak számára, másrészt a színes szigetelés jelzi az adott potenciált, például a földvezeték vagy a PE vezetékét.

Általános rendelési adatok

Verzió	Húzókegyl (gyűjtősín)
Rendelési szám	1824560000
Típus	ZB 4K GG HENSEL
GTIN (EAN)	4032248330973
Qty.	50 Stück

ZB 4K GG HENSEL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	20,4 mm	Mélység (coll)	0,803 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0,748 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Nettó tömeg	3,86 g		

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Biztonság figyelmeztetés

Szerelési utasítások:
A potenciálkiegyenlítő (PE)
sínmodulok tokozatban
gyúlékony gázokat és port
tartalmazó környezethez
is alkalmasak. Gyúlékony
gázt tartalmazó
környezetben ezeknek a
tokozatoknak teljesíteniük
kell az EN 60079-0 és
EN 60079-7 szabvány
követelményeit.
Gyúlékony gázt tartalmazó
környezetben ezeknek a
tokozatoknak teljesíteniük
kell az EN 60079-0 és
EN 60079-31 szabvány
követelményeit.
Más sorcsoport-
családokkal és -méretekkel
kombinálva, illetve más
tartozékok használata
esetén teljesíteni kell a
megadott térfogatok és
kúszóáram-utakat.
A tartozékok használatakor
be kell tartani a gyártó
előírásait.
A korlátozások listája:
A PE sínmodulok az SH
és WEW típusú gyújtósín-
tartókkal használva
egy komponensként
kezelendők, Ex-jelöléssel.
Önállóan használva
a fent megnevezett
komponensekre ez a
tanúsítvány nem érvényes.

Anyag adatok

Anyag	Acél	Szigetelőanyag	PA
Szín	ezüst		

Rendszer specifikációk

Változat	10x3 mm-es gyújtósínhez
----------	-------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Átmenő (persely)
--------------------	----------------------	---------------------	------------------

ZB 4K GG HENSEL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	Húzókéngyel
--------------------	-------------

Általános

Telepítési útmutató	Átmenő (persely)
---------------------	------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-46
ECLASS 12.0	27-14-11-46	ECLASS 13.0	27-25-01-16

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format