

SAI-Y-5S- M12/M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Исполнение | Y-образный соединитель, M12/M12 |
| Номер для заказа | 1826880000 |
| Тип | SAI-Y-5S- M12/M12 |
| GTIN (EAN) | 4032248330393 |
| Кол. | 1 Шт. |

SAI-Y-5S- M12/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 22,9 g

Общие данные

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| Вид защиты | IP67 | Диапазон температур корпуса | -25...+90 °C |
| Кодировка | A-кодировка | Количество полюсов | 5 |
| Наружный диаметр провода | - | Номинальное напряжение | 24 V |
| Номинальный ток | 4 A | Основной материал корпуса | PBT |
| Соединительная резьба | M12/M12 | Степень загрязнения | 3 |
| Экранированное соединение | Нет | | |

Данные соединений

Групповой выход — вставной разъем Штекер M12 Момент затяжки M12: 0,8–1,2 Нм
Одиночный выход 1 — вставной разъем Гнездо M12 Одиночный выход 2 — вставной разъем Гнездо M12

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| Вид защиты | IP67 | Диапазон температур корпуса | -25...+90 °C |
| Кодировка | A-кодировка | Количество полюсов | 5 |
| Номинальное напряжение | 24 V | Номинальный ток | 4 A |
| Основной материал корпуса | PBT | Степень загрязнения | 3 |
| Экранированное соединение | Нет | | |

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-101

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002925 | ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-06 |

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |


SAI-Y-5S- M12/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж




Схема соединений

1. Female M12

2. Female M12

